

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-819 ESD, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094354 10
GTIN	10076490613997
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-819 ESD. Puikus patogumo, vikrumo ir ESD / jutiklinio ekrano derinys. Apsauginis produktas nuo elektrostatinės iškvovos. Kaip įžeminimo grandinės dalį, ją taip pat galima naudoti tose vietose, kuriose yra didesnė sprogo rizika. Dermatologiškai patikrinta naudojant Dermatest®, sertifikuota pagal Öko-Tex.

Standartas:

EN 16350

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinių iškvovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos.

Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

Techninis aprašymas

Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės

Pirštinių dydis	10
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	12
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Be silikono
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
EN 388	3121A
Pagrindo medžiaga	Nailonas, spandeksas
Danga	Puta iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	195 mm
Spalva	mėlynas žiedas
Svoris	16,6 g
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Puta iš nitrilo
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Produkto rūšis	Universalios pirštinės