

**Ansell****Pirštinių pora HyFlex® 11-819 ESD, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094354 7
GTIN	10076490614024
Produktų klasė	04P

**Aprašymas****Modelis:**

HyFlex® 11-819 ESD. Puikus patogumo, vikrumo ir ESD / jutiklinio ekrano derinys. Apsauginis produktas nuo elektrostatinės iškvovos. Kaip įžeminimo grandinės dalį, ją taip pat galima naudoti tose vietose, kuriose yra didesnė sprogdimo rizika. Dermatologiškai patikrinta naudojant Dermatest®, sertifikuota pagal Öko-Tex.

**Standartas:**

EN 16350  
EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.  
Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinių iškvovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos. Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

**Techninis aprašymas**

Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių dydis	7

Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	12
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Be silikono
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
EN 388	3121A
Pagrindo medžiaga	Nailonas, spandeksas
Danga	Puta iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	195 mm
Spalva	mėlynas žiedas
Svoris	16,6 g
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Puta iš nitrilo
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Produkto rūšis	Universalios pirštinės