



## Akumuliatorinis / elektrinis radijas, Tipas: M12RCDAB



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas, nuo drėgmės apsaugotas (IP54) radijas statyboms, naudojamas tiek prijungus prie tinklo, tiek ir su akumuliatoriumi. Akumuliatorius/tinklo radijo grotuvas su įkrovimo funkcija. DAB+, AM ir FM grotuvas.

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Yra tinklo kabelis, 2 baterijos, AUX jungties kabelis, be akumuliatorių.

### Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	0
Dažnių ribos	Radijo dažnis FM
Dažnių ribos	Radijo dažnis AM
Dažnių ribos	Radijo dažnis DAB

Aukštis	386 mm
Plotis	155 mm
Ilgis	523 mm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Baterijos
Svoris	1,9 kg
Gamintojo pavadinimas	M12RCDAB+-0
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
IP apsaugos klasė	IP 54
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Produkto rūšis	Radijas

## Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Ličio jonų akumuliatorius M18B5 Akumuliatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C