


## Griovelių kalibras, Tipas: B



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	484409 B
GTIN	2050002070950
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Griovelių kalibrai su praeinančiąja ir nepraeinančiąja pusėmis. Praeinančioji pusė su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7164. Kalibrų pagrindas iš grūdinto plieno.

Griovelių kalibras su tarpiniais matmenimis ir ISO tolerancija pvz., Nr. 484409 dyd. **15,8 M6**.

#### Paskirtis:

Plokščių įlaidų, pvz.: griovelių, kontrolei.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Pastaba:

Dydžio žymėjimo tipas apibūdina nominalų matmenį milimetrais (mm).

Tipas A = 3,001 – 5,999

Tipas B = 6,001 – 8,999

Tipas C = 9,001 – 12,999

Tipas D = 13,001 – 16,999

Tipas E = 17,001 – 20,999

Tipas F = 21,001 – 25,999

### Techninis aprašymas

Kokybė	10
Kokybė	7
Kokybė	11
Kokybė	13

Kokybė	12
Kokybė	9
Kokybė	8
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Norma	DIN 7164
Nominalus dydis	6 - 8,999 mm
Tolerancijos laukas	E
Tolerancijos laukas	N
Tolerancijos laukas	EF
Tolerancijos laukas	B
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	H
Tolerancijos laukas	M
Tolerancijos laukas	A
Tolerancijos laukas	T
Tolerancijos laukas	CD
Tolerancijos laukas	ZB
Tolerancijos laukas	P
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	K
Tolerancijos laukas	Z
Tolerancijos laukas	G
Tolerancijos laukas	JS
Tolerancijos laukas	V
Tolerancijos laukas	ZA
Tolerancijos laukas	U
Tolerancijos laukas	S
Tolerancijos laukas	ZC
Tolerancijos laukas	J

Tolerancijos laukas	R
Tolerancijos laukas	FG
Tolerancijos laukas	C
Tolerancijos laukas	FG
Tolerancijos laukas	D
Kalibravimas	L6
Produkto rūšis	Ribinis griovelių kalibras

### Paslaugos

KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	028300 20
---	-----------