


Garant**Keičiama plokštelė graviravimui, HB7525, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217229 UNI
GTIN	4062406569044
Produktų klasė	21Y

Aprašymas

Keičiama plokštelė graviravimui UNI Pastūma f: 0,008 - 0,03 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,008 - 0,03 mm
Tipas	UNI
Kietlydinys	HB7525
Smailas kampas	90 laipsniai
W_{min}	0,25 mm
W_{max}	1,8 mm
$t_{maks.}$	0,8 mm
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė graviravimui ir užvartų nuėmimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Ketus (G)	tinka	80 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		