

**PU kibi šlifavimo lėkštelė DynaMaze, Išorinis Ø: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567872 150
GTIN	616026222908
Produktų klasė	58B

**Aprašymas****Modelis:**

Kibi šlifavimo lėkštelė DynaMaze su **5/16 colio tvirtinimu**. Naujoviška siurbimo sistema leidžia naudoti kibius šlifavimo diskus su **visais įprastais kiaurymių atvaizdais**.

**Tinka:**

Perforuoti diskai: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø	150 mm
Sriegis	5/16 colio
maksimalus sūkių skaičius	13000 min <sup>-1</sup>
Medžiaga	Poliuretano
perforuotas	taip
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė

