

Garant**GARANT Diabolo VHM sferinė freza HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207476 16
GTIN	4045197600783
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:****GARANT Diabolo:**

Speciali geometrija, danga ir kietlydinys, specialiai grūdinto plieno apdirbimui. 4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip **4-briaunę frezą**.

Tolerancija: spindulio kontūras = **±0,005 mm**.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC	0,09 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	16 mm
Dantų skaičius Z	4
Pastūma f_z frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC	0,09 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	22 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Spindulys R	8 mm
Serija	Diabolo
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis \varnothing	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,2×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <50 HRC	tinka	190 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	170 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	150 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	110 m/min	H
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------