

RUNPOTEC
HIFI KABELINZIEHSPEZIALIST

Universali kamera RC2, Zondo ilgis: 30m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	814878 30
GTIN	9120045475562
Produktų klasė	86A

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinės kompaktiškos apžiūros kameros darbu sunkiai prieinamose vietose. Suderinama su visais RUNPOTEC produktais su RTG Ø 6 mm, pvz.: PowerRex (Nr. 814868), Runposticks (Nr. 814877), Runpo1 (Nr. 814865) ir stiklo pluošto lazdelė (Nr. 814882).

- **3,5 colio TFT LCD spalvotas ekranas; židinio nuotolis 30 mm – 80 mm.**
- **Kameros galvutė su 345000 pikselių (640×480); paveikslų kampas 64°.**
- **Kameros galvutėje integruotos 6 LED lemputės.**
- **Apsaugos klasė IP 67 (kameros galvutė ir kabelis).**
- **230V arba akumulistorius.**

Paskirtis:

Puikiai tinka vamzdžiams (iš vidaus Ø 14 mm), pakabinamoms luboms, velenams ir grindiniams ortakiams, techninei priežiūrai ir sistemos patikrinimams.

Tiekimo sudėtis:

1 Runpocam RC2 kamera su **kabliu (30 m)** su rite sistemos lagamine, po 1 2-lizdį USB įkrovimo kištuką 230 V ir 12 V (Kfz), 1 USB kabelis 3 m, 1 LED akumuliatorinis našus šviestuvas 320 lumenų su įkrovimo kabliu, 1 Micro Memory Card 8 GB, 1 Runpo slankiklis su priekiniu sriegiu, 1 sisteminis slankiklis, 1 magnetinių gaudyklių rinkinys, 1 jungiamasis sriegis SET RTG Ø 6 mm, 1 sugavimo kablys, 1 palenkiamas antgalis 12 cm, 1 srieginis antgalis RC2.

Techninis aprašymas

Kameros raiška	640×480 px
Maitinimas	Baterijos
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Projekcijos kampas	64 laipsniai
Zondo ilgis	30000 mm
Ekrano dydis	3,5 in
Serija	RC2
Indikatorius	LCD
ZondoØ	13 mm
Produkto rūšis	Endoskopas