

Garant**XNEX 040308, HB7635, Tipas: INOX**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215198 INOX
GTIN	4062406569921
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė 3-jų pjovimo briaunų keičiama plokštelė. Didelio našumo pjovimo medžiagos užtikrina **maksimalų proceso patikimumą.**

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,1 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	0,8 mm
Plokštelės storis S	3.18 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEX 040308
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	190 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		