

Garant
XNEX 040308, HB7525, Tipas: ST900


Užsakymo data

Užsakymo numeris	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė 3-jų pjovimo briaunų keičiama plokštelė. Didelio našumo pjovimo medžiagos užtikrina **maksimalų proceso patikimumą.**

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$: 2 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,12 mm

Plokštelės storis S: 3.18 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Tipas	ST900
Plokštelės storis S	3.18 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEX 040308
Kietlydinys	HB7525

Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	335 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	240 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	220 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		