

KERN**Precizinės svarstyklės, tipas PCB, Maksimalios svėrimo ribos: 30000g**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479512 30000
GTIN	4045761202665
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Maitinimas baterijomis arba iš elektros tinklo. Automatinis išsijungimas po 3 minučių.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis, užsakomas papildomai).
- Vienetų skaičius: pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt. Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.
- Sudėtis: atskiras duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto - viso).

KERN universalus prievadas (KUP): leidžia prijungti išorinius KUP sąsajos adapterius, pvz., RS-232 arba USB duomenų ir valdymo komandų perdavimui, be montavimo sienelės.

Antras rodmuo svarstyklių gale.

Tiekimo sudėtis:

Su el. tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginis gaubtas.

Priedai pasirinktinai:

Baterija Nr. 081561 dyd.6LR61; išorinis akumuliatorius užsakomi. Duomenų perdavimo laidas, spausdintuvas pagal atskirą užsakymą.

Techninis aprašymas

Gylis	323 mm
-------	--------

Atkartojimas	0,2 g
Plotis	270 mm
Svėrimo plokštės matmenys	253×227 mm
Reguliavimo laikas	3 s
Padalos vertė	0,2 g
Maitinimas	Baterijos
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Minimalus vieneto svoris	2 g
maksimalios svėrimo ribos	0 - 30000 g
Aukštis	110 mm
Gamintojo pavadinimas	FCB
Svoris neto	2,6 kg
Linijškumas	±0,6 g
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Precizinės svarstyklės

Paslaugos

DAkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50
KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50