

KERN**Platforminės svarstyklės, tipas IOC su kalibravimo protokolu, Maksimalios svėrimo ribos: 60Lkg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479608 60L
GTIN	4045761207226
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Tvirtos nerūdijančiojo plieno platforminės svarstyklės tinka naudoti siuntoms skaičiuoti arba kaip pramonines svarstyklės.
- Dviejų lygmenų svarstyklės su automatiniu nuskaitymo perjungimu (tikslusnis apatinio svarstyklių lygmens nuskaitymas).
- Ekranas su 24 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
- Didelis mobilumas dėl optimalaus akumulatoriaus veikimo ir kompaktiškos konstrukcijos.
- Optinis ir akustinis signalas padeda darant porcijas, dozuojant ir rūšiuojant.
- Procentų nustatymas: leidžia pasverti pagal nustatytą vertę (100%) ir aptikti nukrypimus nuo šios nustatymo vertės.
- Vienetų skaičius: greitas didelių vienetų kiekių užrašymas dėl paprastos skaičiavimo funkcijos. Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).

Platforminės svarstyklės **su kalibravimo protokolu** (pasirinktinai kalibravimą galima užsakyti kodu Nr. 479609.) Daugybė (pasirinktinai) duomenų sąsajų suteikia galimybę patogų svėrimo duomenų perdavimą. Pasirinktinai: Atskiras duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto - viso).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tinklo adapteriu, atraminiu padu su sieniniu laikikliu ir apsauginiu gaubtu.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimas Nr. 479609 dyd. 300.

Pastaba:

Tinkamam kalibravimui reikalinga svarstyklių įrengimo vieta. Užsakykite kalibravimą kodu 479609 ir nurodykite įrengimo vietą.

Techninis aprašymas

Minimalus vieneto svoris	20 g
IP apsaugos klasė	IP 65
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas	20 g
Svėrimo plokštės matmenys	500×400 mm
Maitinimas	Baterijos
Svoris neto	9 kg
maksimalios svėrimo ribos	0 - 60 kg
Padalos vertė	10 g
Reguliavimo laikas	2 s
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Gamintojo pavadinimas	Tipas IOC
Atkartojimas	20 g
Sąsaja	RS232C sąsaja
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 100 kg	027700 100
DAkkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 180	027710 180