



## Apsauginis suvirintojo švarkas PROBAN, mėlynas, Dydis DE: 90



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091595 90
GTIN	4050274859329
Produktų klasė	09Y

### Aprašymas

#### Modelis:

**Klasikiniai**, vienspalviai suvirintojo apsauginiai drabužiai yra ypač **tvirti** ir sujungia **dėvėjimo komfortą** ir puikų **oro pralaidumą**. Apranga užtikrina apsaugą nuo kibirkščių ir suvirinimo pusrų. Be to, serija pasižymi atsparumu karščiui, kuris išlieka net pakartotinai skalbiant. Panaudojimo sritis: plieno apdirbimo darbai, metalo apdirbimo pramonė, suvirinimas, gamyklų statyba, liejyklos.

Švarkas PROBAN® turi užlenkiamą apykaklę ir rankovių apvadą su spaudėmis, kurios yra paslėptos viduje. Standartus galima atvaizduoti lipniomis piktogramomis, priklijuojant jas ant kišenės kairėje pusėje.

- **Kišenės ties krūtine ir viduje.**
- **Dvi sustiprintos šoninės kišenės su atvartais ir paslėptomis spaudėmis.**
- **Uždarymo juosta su paslėptomis spaudėmis iš abiejų pusių.**

#### Standartas:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

#### Pastaba:

Pagal paklausimą galima užsakyti gaminius, kurių gramatūra – 470g/m<sup>2</sup>, sertifikuotus pagal EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Arba lengvesnis variantas, kurio gramatūra 320 g/m<sup>2</sup>, patikrinta

pagal EN 11611, 1, klasė 1, A1 ir EN 11612 A1, B1, C1. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

## Techninis aprašymas

Dydis DE	90
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	380 g/m <sup>2</sup>
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva	mėlynas
Produkto rūšis	Suvirintojo apsauginė striukė