



Apsauginės suvirintojo kelnės su petnešomis PROBAN, mėlynos, Dydis DE: 54



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091599 54 |
| GTIN | 4050274860196 |
| Produktų klasė | 09Y |

Aprašymas

Modelis:

Klasikiniai, vienspalviai suvirintojo apsauginiai drabužiai, yra ypač **tvirti** ir sujungia aukštą **dėvėjimo komfortą** ir puikų **oro pralaidumą**. Apranga užtikrina apsaugą nuo karščio, kibirkščių ir suvirinimo pusrų. Be to, serija pasižymi atsparumu karščiui, kuris išlieka net pakartotinai skalbiant. Panaudojimo sritis: plieno apdirbimo darbai, metalo apdirbimo pramonė, suvirinimas, gamyklų statyba, liejyklos.

PROBAN® kelnės su petnešomis yra itin patogios dėl elastingų elementų su spaustukais. Patikima inkstų apsauga apatinėje nugaros dalyje suteikia užtikrina dar didesnę saugumą. Šonus galima reguliuoti spaudėmis.

- **Dvi šoninės kišenės.**
- **Sustiprintos petnešos, metras ir kišenė ties sėdmenimis su atvartu ir paslėpta spaude.**
- **Glotnūs apdirbimas su paslėpta spaude.**

Standartas:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

Pastaba:

Pagal paklausimą galima užsakyti gaminius, kurių gramatūra – 470g/m², sertifikuotus pagal EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Arba lengvesnis variantas, kurio gramatūra 320 g/m², patikrinta pagal EN 11611, 1, klasė 1, A1 ir EN 11612 A1, B1, C1. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Rūbai pagal: DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|--|
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Dydis DE | 54 |
| Audinio sudėtis | 100% medvilnė |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 380 g/m ² |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio |
| Spalva | mėlynos |
| Produkto rūšis | Suvirintojo apsauginės kelnės |