



Apsauginės suvirintojo kelnės su petnešomis PROBAN, mėlynos, Dydis DE: 106



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091599 106
GTIN	4050274860349
Produktų klasė	09Y

Aprašymas

Modelis:

Klasikiniai, vienspalviai suvirintojo apsauginiai drabužiai, yra ypač **tvirti** ir sujungia aukštą **dėvėjimo komfortą** ir puikų **oro pralaidumą**. Apranga užtikrina apsaugą nuo karščio, kibirkščių ir suvirinimo pusrų. Be to, serija pasižymi atsparumu karščiui, kuris išlieka net pakartotinai skalbiant. Panaudojimo sritis: plieno apdirbimo darbai, metalo apdirbimo pramonė, suvirinimas, gamyklų statyba, liejyklos.

PROBAN® kelnės su petnešomis yra itin patogios dėl elastingų elementų su spaustukais. Patikima inkstų apsauga apatinėje nugaros dalyje suteikia užtikrina dar didesnę saugumą. Šonus galima reguliuoti spaudėmis.

- **Dvi šoninės kišenės.**
- **Sustiprintos petnešos, metras ir kišenė ties sėdmenimis su atvartu ir paslėpta spaude.**
- **Glotnusias apdirbimas su paslėpta spaude.**

Standartas:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

Pastaba:

Pagal paklausimą galima užsakyti gaminius, kurių gramatūra – 470g/m², sertifikuotus pagal EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Arba lengvesnis variantas, kurio gramatūra 320 g/m², patikrinta

pagal EN 11611, 1, klasė 1, A1 ir EN 11612 A1, B1, C1. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Rūbai pagal: DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio

Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Dydis DE	106
Audinio sudėtis	100% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	380 g/m ²
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva	mėlynos
Produkto rūšis	Suvirintojo apsauginės kelnės