



Kompaktinis akumuliatorinis juostinis pjūklas, Tipas: M12FBS64



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas, galingas FUEL™ akumuliatorinis juostinis pjūklas su bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu mobiliam pjovimui.

- Paprastas pjūklo juostos pakeitimas be įrankių.
- Tolygiai keičiamas juostos greitis naudojant jungiklį.
- Tvirta metalinė konstrukcija, metalinis kablys.
- LED pjovimų zonos apšvietimas.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 M12 B4 akumuliatoriais, įkrovikliu, transportavimo lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073816 ir 073809. Tinkami juostiniai pjūklai tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Pjovimo juostos ilgis	776 mm
Svoris	3,2 kg

Akumulatoriaus įtampa	12 V
Juostos greitis	0 - 116 m/min
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maksimalus pjūvio gylis 90°	64 mm
Akumuliatorių kiekis	2
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	M12FBS64
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Pjovimo juostos plotis	13 mm
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 12 V
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M12NRG4	073839 M12NRG4
Ličio jonų akumulatorius M12B4 Akumulatoriaus tipas MB12	073815 MB12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218SC	073840 M1218SC
Ličio jonų akumulatorius M12B6 Akumulatoriaus tipas MB12	073829 MB12
Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12	073814 MB12