

Kampinio atsuktuvo antgalis, Tipas: SHW



Užsakymo data

Užsakymo numeris	073920 SHW
GTIN	4058546289027
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

Tinka visiems standartiniams suktuvams ir gręžtuvams. Pavara iš aukštos kokybės plieno. Kampo dydis 30 mm. Lovelį su fiksavimo jungė sukimo momentui valdyti galima tolygiai pasukti 360° kampu. Laikiklis įmagnetintas, atitinka 1/4 colio antgalį-šešiabriaunį. Kampinio atsuktuvo / grąžto antgalis puikiai tinka sukimui net ir siaurose bei sunkiai pasiekiamose vietose.

Tiekimo sudėtis:

Kampinis atsuktuvo antgalis ir 10×25 mm SHOCKWAVE™ antgaliai.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	225 Nm
Tipas	SHW
Produkto rūšis	Suktuvo tvirtinimas