

Garant**Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215176 20/3 |
| GTIN | 4062406569976 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Šoninio frezavimo sistema, **skirta frezavimui be pakopų**. Kompaktiškas keičiamos plokštelės dydis užtikrina **ypatingą stabilumą** su dideliu pjovimo briaunų skaičiumi - taip pasiekiamas **maksimalus produktyvumas**.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 20 mm |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 40 mm |
| Koto Ø D _s h ₆ | 20 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 040308 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Bendras ilgis L _{viso} | 90 mm |
| maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.} | 2 mm |
| Koto tipas | Weldon kotas |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |

| | |
|----------------------------|--|
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Priedai

| | |
|---|----------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1 | 219878 1 |
|---|----------|