

Garant**Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215176 25/4
GTIN	4062406569983
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Šoninio frezavimo sistema, **skirta frezavimui be pakopų**. Kompaktiškas keičiamos plokštelės dydis užtikrina **ypatingą stabilumą** su dideliu pjovimo briaunų skaičiumi - taip pasiekiamas **maksimalus produktyvumas**.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D _s h6	25 mm
Bendras ilgis L _{viso}	100 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNEX 040308
Iškyšos ilgis L ₁	44 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	2 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai

frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219878 1
---	----------