

**Garant****Griovelių freza 90°, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215177 25/4
GTIN	4062406570040
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninio frezavimo sistema, **skirta frezavimui be pakopų**. Kompaktiškas keičiamos plokštelės dydis užtikrina **ypatingą stabilumą** su dideliu pjovimo briaunų skaičiumi - taip pasiekiamas **maksimalus produktyvumas**.

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 7IP**.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNEX 040308
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	170 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai

frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219878 1
---	----------