

Garant**Griovelių freza 90°, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215177 20/3
GTIN	4062406570033
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Šoninio frezavimo sistema, **skirta frezavimui be pakopų**. Kompaktiškas keičiamos plokštelės dydis užtikrina **ypatingą stabilumą** su dideliu pjovimo briaunų skaičiumi - taip pasiekiamas **maksimalus produktyvumas**.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XNEX 040308
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L_{viso}	150 mm
Koto Ø D_s h6	20 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	2 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai

frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219878 1
---	----------