

Garant**Griovelių freza 90°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215178 20/3
GTIN	4062406570095
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Šoninio frezavimo sistema, **skirta frezavimui be pakopų**. Kompaktiškas keičiamos plokštelės dydis užtikrina **ypatingą stabilumą** su dideliu pjovimo briaunų skaičiumi - taip pasiekiamas **maksimalus produktyvumas**.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	30 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNEX 040308
$\varnothing D_2$	17,7 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	2 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Tvirtinimo sriegis M	M10
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Koto tipas	su sriegiu

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219878 1
---	----------