

**Garant**

**Frezavimo galvutė 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215182 40/6
GTIN	4062406570170
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninio frezavimo sistema, **skirta frezavimui be pakopų**. Kompaktiškas keičiamos plokštelės dydis užtikrina **ypatingą stabilumą** su dideliu pjovimo briaunų skaičiumi - taip pasiekiamas **maksimalus produktyvumas**.

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 7IP**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	2 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	XNEX 040308
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219878 1
---	----------