



Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	813700 100
GTIN	4003773087281
Produktų klasė	83D

Aprašymas

Modelis:

Lygiagrečios, lygios žiaunos; chromuotas modelis.

Nustatyta padėtis fiksuojama mygtuko paspaudimu ir užveržimo svirtimi stipriai suspaudžiamos žiaunos. Eiga tarp užspaudžiamųjų paviršių leidžia **dirbti terkšlės principu**. Chromuotas reguliuojamas veržliaraktis, rankenos su šiurkščiu paviršiumi. **Tikslus reguliavimas viena ranka be mygtuko stumiant.**

Paskirtis:

Atsargiai suimami varžtai, veržlės, chromuotos detalės ir t. t.

Pastaba:

Kumštelius galima įsigyti Nr. 813725.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	0 - 21 mm
visas ilgis	100 mm
Žiočių ilgis	13 mm
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis