



Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, su suvirinta ašele, Visas ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	706051 200
GTIN	4003773081494
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Replės su privirinta ašele, skirta apsaugoms nuo nukritimo tvirtinti. Prie rankenos privirinta ašelė, dinaminė apkrova iki 3 m aukščio.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Paskirtis:

Skirta darbui aukštuminėse, požeminėse statybose, pastatų priežiūros darbams, ant pramoninių pastolių, dengiant stogus, įrengiant parodų standus ir pan.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas štapavimo būdu.

Pastaba:

Kiti modeliai ir dydžiai užsakomi pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	3 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2,5 mm
visas ilgis	200 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4,2 mm
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Paviršius	chromuotas

Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	taip
su atidarymo spyruokle	ne
Su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės