



Plastikinių vamzdžių pjoviklis BiX® su 3 geležtėmis, Kai Ø iki: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	819780 50
GTIN	4003773087311
Produktų klasė	86A

Aprašymas

Modelis:

Vamzdžių pjoviklis pagamintas iš tvirto, armuoto plastiko, peilių blokas iš cinko liejinio. Ypač patogiu pjauti vamzdžius be griovelių ir drožlių. Saugus, profesionalus lašinamųjų vamzdelių sutrumpinimas galutinio surinkimo metu – beveik prilimpa sienai (maždaug 2–3 mm atstumu nuo sienos). Pasukamas peilių blokas plastikiniams vamzdžiams pjauti (ašmenys viduryje) ir lašinimo bei sandarinimo vamzdeliams (ašmenys lauke). Fiksavimo mechanizmas saugiam transportavimui.

Paskirtis:

Per trumpą laiką išpjaujami aukštos temperatūros nuotekų vamzdžiai, tuščiaviduriai elektros vamzdžiai ir nesutvirtinti plastikiniai vamzdžiai, kurių sienelių storis yra iki 2,4 mm.

Techninis aprašymas

vamzdžiams, kurių išorinis Ø	20 - 50 mm
Gamintojo pavadinimas	BiX
su terkšlės funkcija	ne
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis

