



## Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: GSB1235



### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 070104 GSB1235 |
| GTIN             | 4059952513966  |
| Produktų klasė   | 03B            |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas** sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.

- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.**
- **Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.**
- **Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).**
- **Integruota LED lemputė, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**
- **Greitojo užveržimo griebtuvas.**

Tvirtas ir patogus akumuliatorinis suktuvas sveria tik **1 kg**.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 12 V / 2,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu ir transportavimo krepšiu.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073851 ir 073866.

### Techninis aprašymas

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Akumuliatoriaus įtampa  | 12 V                      |
| maksimalus sūkių skaičius 1. greitis                              | 0 - 460 min <sup>-1</sup> |
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 12 V                |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje                   | 32 mm                           |
| Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos                 | 1 - 10 mm                       |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone                      | 10 mm                           |
| maksimalus sūkių skaičius 2. greitis                       | 1750 min <sup>-1</sup>          |
| Akumulatoriaus rūšis                                       | Ličio jonai                     |
| standartinis naudojimas                                    | Medium                          |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene                      | 10 mm                           |
| maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos | <2,5 m/s <sup>2</sup>           |
| Akumulatoriaus talpa                                       | 3 Ah                            |
| Maitinimas   | Varomas akumulatoriaus energija |
| Akumuliatorių kiekis                                       | 2                               |
| Gamintojo pavadinimas                                      | GSB 12V-35                      |
| maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje            | 20 Nm                           |
| Variklio sandara   | Bešepetėlinis variklis          |
| maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje              | 35 Nm                           |
| Svoris   | 1 kg                            |
| maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija  | 10,5 m/s <sup>2</sup>           |
| Produkto rūšis   | Smūginis gręžtuvas-suktuvas     |

## Priedai

|   |                |
|---|----------------|
| Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B12 V | 073855 B12     |
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL1240                      | 073866 GAL1240 |