

**TMSERROR, Tipas: GBH18V45C****Užsakymo data**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 075515 GBH18V45C |
| GTIN             | 3165140915427    |
| Produktų klasė   | 03B              |

**Aprašymas****Modelis:**

**18 V akumulatorinis perforatorius su SDS-plus įrankio laikikliu ir bešepetėliniu varikliu.**

- Sankaba nuo perkrovos saugo tiek dirbantįjį, tiek prietaisą.
- Dešininė / kairinė eiga.
- Ypatingai tvirtas: **Electronic Motor Protection** išjungia variklį prie perkrovos; be problemų veikė net ir po bandomojo metimo iš 2 m aukščio ant betono.
- Lengvesni nei palyginami laidiniai gaminiai dėl optimizuotos pavaros - taip pat su **ProCORE18V 12.0Ah**.
- Patogus darbas, nes užrakinimo mygtukas užtikrina nuolatinį darbą.
- **Maksimalus pjovimo našumas** dėl naujoviškos **BITURBO** technologijos.
- **Tikslūs darbo rezultatai** dėl galimybės reguliuoti apsukas .
- **Geresnis matomumas** dėl LED darbo prožektoriaus.
- **Kick Back Control** siekiant sumažinti staigių vibracijų riziką.
- Įrengtas minkštas paleidimas, **ASC** ir **EPC**, užtikrinantys geriausią vartotojo apsaugą.
- **Lankstus darbas** dėl individualių nustatymų, atsižvelgiant į programą per „Bosch My Tools“ programėlę.

**Tiekimo sudėtis:**

Su papildoma rankena, Connectivity moduliu, staklių šluoste ir amatininko lagaminu .

**Pastaba:**

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073866.

**Techninis aprašymas**

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone | 45 mm                              |
| Svoris                                | 8 kg                               |
| Smūgių energija                       | 12,5 J                             |
| Akumuliatoriaus įtampa                | 18 V                               |
| Įrankių laikiklio forma               | SDS Max                            |
| Akumuliatoriaus rūšis                 | Ličio jonai                        |
| maksimalus smūgių skaičius            | 2760 min <sup>-1</sup>             |
| Gamintojo pavadinimas                 | GBH 18V-45 C                       |
| Pakuotė                               | Transportavimo lagaminas           |
| Maitinimas                            | Varomas akumuliatoriaus energija   |
| Akumuliatorių kiekis                  | 2                                  |
| Kotas                                 | SDS Max                            |
| Produkto rūšis                        | Smūginis gręžtuvas / perforatorius |

## Priedai

|   |                   |
|---|-------------------|
| Pradinis akumuliatorių rinkinys ProCore Akumuliatoriaus tipas, įtampa C18 V | 073865 C18        |
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18V6-80                                   | 073866 GAL18V6-80 |
| Ličio jonų akumuliatorius ProCore Akumuliatoriaus tipas, įtampa C18 V       | 073857 C18        |
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV                                       | 073866 1880CV     |
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18160C                                    | 073866 GAL18160C  |