

**Smūginis gręžtuvas / perforatorius, Tipas: GBH221****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Tvirti perforatoriai su **SDS-plus įrankio laikikliais** leidžia dirbti labai našiai.

- **Sankaba nuo perkrovos saugo tiek dirbantįjį, tiek prietaisą.**
- **Laipsniškas sūkių skaičiaus reguliavimas ir švarus gręžimas.**
- **Universaliai naudojamas, nes turi kalto funkciją (sukimo stabdiklis).**
- **Dešininė / kairinė eiga užstrigusių grąžtų atlaisvinimui.**

Tiekimo sudėtis:

Su papildoma rankena, prietaiso šluoste. Su 210 mm gylio ribotuvu ir transportavimo dėže.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073866.

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	20 mm
Maitinimas	Baterijos
Įrankių laikiklio forma	SDS-Plus
Naudojama galia	650 W

Kotas	SDS Plus
Smūgių energija	2 J
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
Svoris	2,3 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Gamintojo pavadinimas	GBH 2-21 D
maksimali vibracija pagal EN	13,5 m/s ²
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius