



## Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas be akumulatoriaus, įkroviklio, Tipas: GSB1855



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas** sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.

- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.**
- **Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.**
- **Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).**
- **Integruota LED lemputė, akumulatoriaus įkrovos rodmuo.**
- **Greitojo užveržimo griebtuvas.**

#### Bešepetėlinis variklis.

**Kick-Back-Control** su automatiniu išjungikliu, kai prietaisas užstringa, ir išskirtine precizine mova. Kompaktiška konstrukcija, itin trumpa galvutė (tik 184 mm) paprastam naudojimui (dyd.GSB1860PC), todėl idealiai tinka darbui ankštesiose vietose. Galima papildyti Connectivity moduliu.

#### Tiekimo sudėtis:

**Be akumulatoriaus, įkroviklio ir su L-BOXX.**

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073851 ir 073866.

### Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Gamintojo pavadinimas	GSB 18V-55
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
standartinis naudojimas	Medium
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	1,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Akumuliatorių kiekis	0
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1800 min <sup>-1</sup>
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 460 min <sup>-1</sup>
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	55 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Svoris	1,1 kg
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	28 Nm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	11 m/s <sup>2</sup>
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas