



Kampinis šlifuko GWX Be akumulatoriaus, Tipas: 18V15C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077011 18V15C
GTIN	4059952512037
Produktų klasė	03C

Aprašymas

Modelis:

- **Paprasta ir lengva:** paprastas kampinio šlifuko priedų keitimas be jokių papildomų įrankių.
- **Nereikia papildomo rakto.**
- **Susideda iš:** didelis kampinių šlifukų ir žatsarginių dalių pasirinkimas Gsu atbuline eiga.
- **Užtikrinamas maksimalus komfortas,** nes nereikia jokių įrankių ir galima greitai pakeisti atsargines dalis.
- **Patikima:** Pagal tekinimo kryptį parenkamų atsarginių detalių neteisingai sumontuoti neįmanoma dėl inovatyvios X-LOCK sistemos. Maksimali vartotojo apsauga dėl akustinio signalo, informuojančio, kad įrankis sumontuotas teisingai.
- **Švarus darbas be erzinančių įbrėžimų!** Mažiau pastebimos šlifavimo žymės ant X-Lock kampinių šlifukų.

Akumulatorinis kampinis šlifuko su BITURBO bešepetėline technologija su X-Lock.

- **Tokio paties galingumo lygio,** kaip elektrinis įrenginys nuo 1000 iki 1800 vatų.
- **Užtikrina greitesnę pjovimą ir didesnę nuimamos medžiagos kiekį nei naudojant ankstesnius akumulatorinius šlifukus.**
- **Pažangios stabdymo sistemos,** atatrakos ir kritimo valdymo dėka padidėja saugumas.

Tiekimo sudėtis:

Su Vibration-Control papildoma rankena, apsauginiu gaubtu, L-BOXX 136.

Pastaba:

Tinkamus ProCORE 18 V akumulatorius ir startinius paketus rasite Nr. 073857 dyd. C18 ir Nr. 073865 dyd. C18

Techninis aprašymas

maksimalus disko Ø	125 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Maitinimas	Baterijos
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Svoris	2,3 kg
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Kickbackstop	taip
Gamintojo pavadinimas	GWX 18V-15 C
Variklio sandara	bešepetėlinis variklis
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Ypatybė	BITURBO; Kickback Control; Drop Control
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Sūkių skaičiaus diapazonas	9800 min ⁻¹
Įrankio tvirtinimo laikiklis	X-LOCK sistema
Serija	X-LOCK sistema
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis

Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys ProCore Akumuliatoriaus tipas, įtampa C18 V	073865 C18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18160C	073866 GAL18160C
Ličio jonų akumuliatorius ProCore Akumuliatoriaus tipas, įtampa C18 V	073857 C18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV	073866 1880CV