



Akumuliatorinis kampinis šlifuko klis GWS, Tipas: 18V15C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Produktų klasė	03C

Aprašymas

Modelis:

- Dėl naujosios BITURBO technologijos 50 % greitesnis pjovimas ir nuimamos medžiagos kiekis. Atitinka laidinio kampinio šlifuko klio našumą.
- Pažangios stabdymo sistemos, minkšto paleidimo, apsukų pasirinkimo, atatrakos ir kritimo valdymo dėka padidėja saugumas.
- Individualių greičio lygių nustatymas naudojant vartotojo sąsają ir Bluetooth ryšį.
- Galimybė įdiegti Connectivity modulį.

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su apsauginiu dangteliu, tvirtinimo flanšu, tvirtinimo veržle, papildoma rankena.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073854 ir Nr. 073866. Tinkamus ProCORE 18 V akumuliatorius ir startinius paketus rasite Nr. 073857 dyd. C18 ir Nr. 073865 dyd. C18.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis	34 mm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
maksimalus disko Ø	125 mm

minkštas paleidimas	ne
Gamintojo pavadinimas	GWS 18V-15 C
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Apsauga nuo perkrovos	taip
Kickbackstop	taip
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimali vibracija pagal EN	4 m/s ²
Svoris be akumulatoriaus	2,2 kg
Akumuliatorių kiekis	0
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Variklio sandara	bešepetėlinis variklis
Saugos jungiklis	ne
Svoris	2,2 kg
maksimalus sūkių skaičius	9800 min ⁻¹
Aplikacinė jungtis	OneKey
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoכלis

Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys ProCore Akumulatoriaus tipas, įtampa C18 V	073865 C18
Ličio jonų akumulatorius ProCore Akumulatoriaus tipas, įtampa C18 V	073857 C18