



## Kampinis šlifuoklis GWX Be akumulatoriaus, Tipas: 18V15SC



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077011 18V15SC
GTIN	3165140964562
Produktų klasė	03C

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Paprasta ir lengva:** paprastas kampinio šlifuoklio priedų keitimas be jokių papildomų įrankių.
- **Nereikia papildomo rakto.**
- **Susideda iš:** didelis kampinių šlifuoklių ir žatsarginių dalių pasirinkimas Gsu atbuline eiga.
- **Užtikrinamas maksimalus komfortas,** nes nereikia jokių įrankių ir galima greitai pakeisti atsargines dalis.
- **Patikima:** Pagal tekinimo kryptį parenkamų atsarginių detalių neteisingai sumontuoti neįmanoma dėl inovatyvios X-LOCK sistemos. Maksimali vartotojo apsauga dėl akustinio signalo, informuojančio, kad įrankis sumontuotas teisingai.
- **Švarus darbas be erzinančių įbrėžimų!** Mažiau pastebimos šlifavimo žymės ant X-Lock kampinių šlifuoklių.

**Akumulatorinis kampinis šlifuoklis su BITURBO šešepetėline technologija su X-Lock.**

- **Tokio paties galingumo lygio, kaip elektrinis įrenginys nuo 1000 iki 1800 vatų.**
- **Užtikrina greitesnę pjovimą ir didesnę nuimamos medžiagos kiekį nei naudojant ankstesnius akumulatorinius šlifuoklius.**
- **Pažangios stabdymo sistemos, atatrakos ir kritimo valdymo dėka padidėja saugumas.**
- **Individualus greičio lygių nustatymas naudojant vartotojo sąsają ir Bluetooth ryšį.**

#### Tiekimo sudėtis:

**Be akumulatoriaus ir įkroviklio.** Su Vibration-Control papildoma rankena, apsauginiu gaubtu, L-BOXX 136.

#### Pastaba:

Tinkamus ProCORE 18 V akumulatorius ir startinius paketus rasite Nr. 073857 dyd. C18 ir Nr. 073865 dyd. C18

## Techninis aprašymas

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Akumuliatorių kiekis	0
Įrankio tvirtinimo laikiklis	X-LOCK sistema
maksimalus disko Ø	125 mm
Svoris	2 kg
Kickbackstop	taip
Maitinimas	Baterijos
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Gamintojo pavadinimas	GWX 18V-15 SC
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Sūkių skaičiaus diapazonas	3400 - 9800 min <sup>-1</sup>
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Ypatybė	BITURO; Kickback Control; Drop Control
Serija	X-LOCK sistema
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis

## Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18160C	073866 GAL18160C
Pradinis akumuliatorių rinkinys ProCore Akumulatoriaus tipas, įtampa C18 V	073865 C18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV	073866 1880CV

Ličio jonų akumulatorius ProCore Akumulatoriaus tipas,  
įtampa C18 V

---

073857 C18