



Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: M18FIW2F12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074010 M18FIW2F12
GTIN	4058546346355
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir **galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu**, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui. Tvirtas **metalinis reduktoriaus korpusas** ir ergonomiška **rankena viduryje su minkštu įdėklu**. Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo, LED darbo zonos apšvietimas. Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apsukų skaičiaus valdymu. **REDLINK PLUS™ elektronika** – išskirtinis galios valdymas:

- **Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu – akumuliatoriniu.**
- **Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.**

DRIVE CONTROL™ užtikrina greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais. **18 V / 5,0 Ah akumuliatorinis, kompaktiškas smūginis suktuvas** tik 124 mm ilgio.

- **Kompaktiškas.**
- **4 lygis optimaliam galingumo ir tikslumo deriniui išsukant ir prisukant varžtus.**

Detalus aprašymas:

Tvirtas ir **galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu**, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073808.

Techninis aprašymas

standartinis naudojimas	Strong
Smūgių skaičius 3 pakopa	0 - 3400 min ⁻¹
Smūgių skaičius 1 pakopa	0 - 1000 min ⁻¹
Svoris	5,9 kg
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa	102 Nm
Smūgių skaičius 2 pakopa	0 - 2400 min ⁻¹
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M18
maksimalus sukimo momentas 3 pakopa	339 Nm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maksimalus sukimo momentas 4 pakopa	34 Nm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Gamintojo pavadinimas	M18 FIW2F12
maksimalus sukimo momentas 2 pakopa	203 Nm
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis keturbriaunis
Akumuliatorių kiekis	2
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus talpa	5 Ah
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
--	----------------

Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas
MB18

073816 MB18

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C

073840 M1218C