


**Mitutoyo****Laikrodinis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 1/55mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	432053 1/55
GTIN	4946368842448
Produktų klasė	44A

## Aprašymas

### Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai laikrodiniai indikatoriai apsaugoti nuo smūgių, su laisva eiga. Itin lengva, tvirta konstrukcija, apsaugota nuo dulkių. Jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6.

## Techninis aprašymas

Korpuso Ø	55 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Kalibravimas	C1
Padalos vertė	0,01 mm
Laisva eiga	3,5 mm
Matavimo jėga	0,4 - 1,4 N
Matavimo ribos (diapazonas)	1 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	7 µm

Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 3 mm	023000 3

## Priedai

Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40

Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20

Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11