

**Mitutoyo****Laikrodinis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/58Bmm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	432051 10/58B
GTIN	4946368841915
Produktų klasė	44A

## Aprašymas

### Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai indikatoriai metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6, grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

### Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

## Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Norma	DIN 878
Padalos vertė	0,01 mm
Ašėlė prie galinės indikatoriaus sienelės	taip
Matavimo jėga	0,4 - 1,4 N
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm

Korpuso Ø	58 mm
Padalos vertė	1/100 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	13 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

## Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 15 mm	434920 15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 30 mm	434920 30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 20 mm	434920 20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 70 mm	434920 70
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 60 mm	434920 60
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 50 mm	434920 50
Nulenkiamas liestukas	434912
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 90 mm	434920 90
Magnetinė indikatorių galinė sienelė Korpuso Ø 58 mm	434836 58
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 80 mm	434920 80
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10