

Mitutoyo**Laikroдинis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 0,5/55mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	432053 0,5/55
GTIN	4946368842431
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai laikroдинiai indikatoriai apsaugoti nuo smūgių, su laisva eiga. Itin lengva, tvirta konstrukcija, apsaugota nuo dulkių. Jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6.

Techninis aprašymas

Norma	Gamykliniai standartai
Korpuso Ø	55 mm
Kalibravimas	C1
Laisva eiga	3,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0,5 mm
Matavimo jėga	0,4 - 1,4 N
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	7 µm

Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 3 mm	023000 3

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Lenktas indikatorius laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1

Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Nulenkiamas liestukas	434912
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5