

## Mitutoyo

### Tikslus laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 1/58mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	433405 1/58
GTIN	4946368842028
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Tvirtas, matinis chromuotas žalvario korpusas, laikrodinio mechanizmo stiklas nedūžtantis.

Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifuotas.

Labai tikslus modelis.

Svarbiausių detalių lizdai iš **nerūdijančiojo plieno**.

Centrinė rodyklė **skirta 1/1000 mm skalei**.

Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu.

Beveik pastovi matavimo jėga visame matavimo diapazone.

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

##### Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

#### Techninis aprašymas

Norma	Gamykliniai standartai
Kalibravimas	C2
Matavimo ribos (diapazonas)	1 mm

Matavimo jėga	0,9 - 1,5 N
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	0,2 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Korpuso Ø	58 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	5 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Indikatorius

### Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,001 Maksimali matavimo amplitudė 5 mm	023020 5
DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

### Priedai

Magnetinė indikatorių galinė sienelė Korpuso Ø 58 mm	434836 58
Indikatoriaus stiklas Tipas 58	432010 58