

HOLEX**Šlifavimo mova (A), grūdelių dydis 40 rupi, įvorės Ø × plotis: 10X20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

553700 10X20

GTIN

4062406572297

Produktų klasė

52E

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos plokščiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Iš neplyšančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.

Korundas (A).**Paskirtis:**

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas

40

Movos plotis

30 mm

Smulkumo laipsnis

grubi

Šerdies Ø	15 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Movos forma	cilindrinis
Produkto rūšis	Šlifavimo mova

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		