



Akumuliatorinė magnetinė gręžimo mašina, Tipas: M18FMDP



Užsakymo data

Užsakymo numeris	076528 M18FMDP
GTIN	4002395136650
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

M18 FUEL™ akumuliatorinis magnetinis karūninis gręžtuvas su LED apšvietimu.

- Gręžimas iki 38 mm.
- 2 greičių pavara: Optimizuotas greitis gręžti karūniniais (400 min⁻¹) ir spiraliniais grąžtais (690 min⁻¹).
- Stiprus nuolatinis magnetas, kurio laikymo galia nuo 8890 N.
- Versija su REDLINK PLUS™ elektronika AUTOSTOP™.
- Integruotas magnetinis aušinimo skysčio bakas.

Tiekimo sudėtis:

2 x M18 B5 akumuliatorių pakuotės, M12-18 FC įkroviklis, transportavimo lagaminas.

Pastaba:

Tinkamus HM karūninius grąžtus rasite Nr. 118780. Tinkamas akumuliatorius tiekiamas su Nr. 073816 dyd. MB18 ir Nr. 073839 dyd. M18NRG5.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa	18 V

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Maitinimas	Baterijos
Ištekinimo gylis	Karūninis grąžtas iš plieno, maksimaliai 50 mm
Aukštis	552 mm
Svoris	13,9 kg
maksimalus pritraukimo Ø	18 mm
maksimalus sūkių skaičius	400 - 690 min ⁻¹
Magnetinio pado ilgis	170 mm
Įrankių laikiklio forma	19 mm Weldon
Akumuliatoriaus talpa	5 Ah
maksimalus gilavimo Ø	38 mm
Magnetinio pado plotis	65 mm
Darbinė eiga	146 mm
Gamintojo pavadinimas	M18 FMDP-0C
Akumuliatorių kiekis	2
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Gręžtuvas

Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5
Ličio jonų akumuliatorius M18B5 Akumuliatoriaus tipas MB18	073816 MB18