



Kampinis šlifuoKLIS akumuliatorinis, Tipas: M18FSAGV



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis kampinis šlifuoKLIS 115 mm su POWERSTATE™ varikliu (bešepetėlinis) apdirbimui net ir sudėtingomis sąlygomis. REDLINK PLUS™ elektronika užtikrina patikimą, skaitmeninę įrenginio bei akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos ir palaiko tolygią galią. Su avariniu išjungikliu.

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus, be įkroviklio. Su dėžute.

Pastaba:

Tinkamus pradinis rinkinius rasite Nr. 073826.

Techninis aprašymas

maksimalus disko Ø	115 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Maitinimas	Baterijos
Saugos jungiklis	taip
Akumuliatorių kiekis	0
maksimali vibracija pagal EN	2,1 m/s ²
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Sūkių skaičiaus diapazonas	8500 min ⁻¹

Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Apsauga nuo perkrovos	taip
Gamintojo pavadinimas	M18 FSAGV115XPDB-0
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maksimalus pjovimo gylis	28 mm
Svoris	2,7 kg
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoכלis