



## Kampinis šlifuoKLIS akumuliatorinis, Tipas: M18FSAGDB



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee akumuliatorinis kampinis šlifuoKLIS:

- **Ilgaamžis bešepetėlinis variklis, fiksuojamas suklys, greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas.**
- **Integruota FIXTEC greitojo keitimo sistema diskams be įrankių keisti.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu, apsauginiu gaubtu, 2 apsauginėmis grotelėmis nuo dulkių, užspaudimo rinkiniu, antivibracine rankena, HD dėže.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073809 ir Nr. 073840.

### Techninis aprašymas

Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
maksimalus pjovimo gylis	33 mm
maksimali vibracija pagal EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
Akumuliatoriaus talpa	5 Ah
Apsauga nuo perkrovos	taip
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2

Akumulatoriaus įtampa	18 V
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Kickbackstop	ne
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 18 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maksimalus sūkių skaičius	8500 min <sup>-1</sup>
minkštas paleidimas	taip
maksimalus disko Ø	125 mm
Svoris	2,7 kg
Gamintojo pavadinimas	M18FSAGDB
Saugos jungiklis	taip
Serija	FUEL
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLis