



Kampinis šlifuoKLIS akumuliatorinis, Tipas: M18FSAGB



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077140 M18FSAGB
GTIN	4058546346218
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee akumuliatorinis kampinis šlifuoKLIS:

- **Ilgaamžis bešepetėlinis variklis, fiksuojamas suklys, greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas.**
- **Integruota FIXTEC greitojo keitimo sistema diskams be įrankių keisti.**

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu, apsauginiu gaubtu, 2 apsauginėmis grotelėmis nuo dulkių, užspaudimo rinkiniu, antivibracine rankena, HD dėže.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073809 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

maksimalus disko Ø	125 mm
Akumuliatorių kiekis	2
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Saugos jungiklis	ne

Gamintojo pavadinimas	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimalus sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 18 V
maksimali vibracija pagal EN	3,4 m/s ²
Svoris	2,5 kg
maksimalus pjovimo gylis	34 mm
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
minkštas paleidimas	taip
Apsauga nuo perkrovos	taip
Akumuliatoriaus talpa	5 Ah
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Kickbackstop	ne
Aplikacinė jungtis	OneKey
Serija	FUEL
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoכלis