



Akumuliatorinis perforatorius Be akumulatoriaus, įkroviklio ir lagamino, Tipas: M18FHPX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- Tvirti smūginiai gręžtuvai su pneumatiniu smūginiu mechanizmu.
- SDS-Plus gręžto laikiklis.
- Itin tvirtas metalinis pavaros korpusas.
- Dešininė / kairinė eiga, smūgių ribotuvas ir sūkių skaičiaus reguliatorius.
- FIXTEC greito įrankių keitimo sistema keisti tarp SDS-Plus tvirtinimo ir metalinio greito užveržimo griebtuvo nenaudojant įrankių.
- Sukimo ribotuvas lengviems kalimo darbams.
- Apsauginė mova apsaugo naudotoją ir mašiną, kai gręžtuvas blokuojamas.
- Antivibracinė sistema AVS.

Tiekimo sudėtis:

Nulinė versija – be akumulatoriaus, įkroviklio ir transportavimo lagamino.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	30 mm
---------------------------------------	-------

Gamintojo pavadinimas	M18ONE FPHX
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Kotas	SDS Plus
Smūgių energija	4,2 J
maksimali vibracija pagal EN	8,6 m/s ²
Akumuliatorių kiekis	0
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
maksimalus smūgių skaičius	4600 min ⁻¹
Svoris	5,2 kg
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 800 min ⁻¹
Įrankių laikiklio forma	SDS-Plus
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218SC	073840 M1218SC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1418C6	073840 M1418C6