



Akumuliatorinis perforatorius, Tipas: M18FHX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- **Tvirti smūginiai gręžtuvai su pneumatiniu smūginiu mechanizmu.**
- **Itin tvirtas metalinis pavaros korpusas.**
- **Dešininė / kairinė eiga, smūgių ribotuvas ir sūkių skaičiaus reguliatorius.**
- **18 V / 5,0 Ah ličio jonų akumuliatorinis perforatorius, su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu, optimizuotas gręžti kiaurymes betone ir mūre. Redlink Plus™ elektronika – apsauga nuo perkrovos ilgam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.**
- **FIXTEC greito įrankių keitimo sistema keisti tarp SDS-Plus tvirtinimo ir metalinio greito užveržimo griebtuvo nenaudojant įrankių.**
- **Sukimo ribotuvas lengviems kalimo darbams.**
- **Apsauginė mova apsaugo naudotoją ir mašiną, kai gręžtuvą blokuojamas.**
- **Antivibracinė sistema AVS.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su FIXTEC SDS Plus adapteriu, greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu 1,5 – 13 mm, papildoma rankena su gylio atrama, greitojo įkrovimo prietaisu, 2 x 18V akumuliatoriais, transportavimo lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maksimali vibracija pagal EN	8,9 m/s ²
Kotas	SDS Plus
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 1330 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	26 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Smūgių energija	2,5 J
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	28 mm
Gamintojo pavadinimas	M18ONEFHX-552X
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus smūgių skaičius	4800 min ⁻¹
Akumulatoriaus talpa	5,5 Ah
Akumuliatorių kiekis	2
Įrankių laikiklio forma	SDS-Plus
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Svoris	4,5 kg
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218SC	073840 M1218SC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1418C6	073840 M1418C6

