



Akumuliatorinis terkšlinis suktuvas, Tipas: M12FHIR14



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumuliatorinis kampinis gręžtuvas ir terkšlinis suktuvas

- **REDLINK™** elektronika su tolygiu apsučių skaičiaus valdymu, deš. / kair. eiga ir apsauga nuo perkrovos.
- **LED darbo zonos apšvietimas.**
- **Raudoni ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.**

Kompaktiškas greitaeigis akumuliatorinis terkšlinis suktuvas su jautriu greičio reguliatoriumi.

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir Nr. 073839.

Techninis aprašymas

standartinis naudojimas	Strong
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
Svoris	1 kg

Akumuliatorių kiekis	0
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Konstrukcija	Terkšlinis suktuvas
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	47 Nm
Gamintojo pavadinimas	M12FHIR14
Įrankio tvirtinimo laikiklis	Kvadratas 1/4 colio
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Suktuvas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12	073814 MB12
--	-------------