



Akumuliatorinis terkšlinis suktuvas, Tipas: M12FHIR38



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070228 M12FHIR38
GTIN	4058546341053
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumuliatorinis kampinis gręžtuvas ir terkšlinis suktuvas

- REDLINK™ elektronika su tolygiu apsukų skaičiaus valdymu, deš. / kair. eiga ir apsauga nuo perkrovos.
- LED darbo zonos apšvietimas.
- Raudoni ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir Nr. 073839.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	47 Nm
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Konstrukcija	Terkšlinis suktuvas

Gamintojo pavadinimas	M12FHIR38
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Svoris	1,4 kg
Įrankio tvirtinimo laikiklis	Kvadratas 3/8 colio
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
standartinis naudojimas	Strong
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Akumuliatorių kiekis	0
Produkto rūšis	Suktuvas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12

073814 MB12