

AEG

**Akumuliatorinis kompaktiškas smūginis suktuvas-gręžtuvas, Tipas:
BSB18C2X24**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070229 BSB18C2X24
GTIN	4058546287528
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

2-jų greičių akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su bešepetėliniu varikliu.

- **Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.**
- **2 greičių metalinės pavarų dėžės su perjungiamu smūginiu mechanizmu metalo, akmens ir mūro gręžimui.**
- **Daugiapakopis sukimo momento nustatymas ir nuimamas gręžimo griebtuvas.**

Kompaktiškas ir galingas 18 V smūginis gręžtuvas sudėtingoms užduotims atlikti.

Tiekimo sudėtis:

1 × 18 V/4.0 Ah ir 1 × 18 V/ 4.0 Ah PRO ličio jonų akumulatoriai, 1 × įkroviklis, transportavimo lagaminas.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073820, 073841 ir 073842.

Pakuotė: Transportavimo lagaminas

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: AEG tipas B 18 V

Gamintojo pavadinimas: BSB 18C2XLI-X02C

Akumuliatorių kiekis: 2

Akumuliatoriaus rūšis: Ličio jonai

Akumulatoriaus talpa: 2 Ah
 Akumulatoriaus talpa: 4 Ah
 Akumulatoriaus įtampa: 18 V

Techninis aprašymas

standartinis naudojimas	Heavy Duty
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	45 mm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	50 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 Nm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas B 18 V
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	32 Nm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	13 m/s ²
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	< 2,5 m/s ²
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1800 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Variklio sandara	Be šepetėlių
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Gamintojo pavadinimas	BSB 18C2XLI-X02C
Svoris	1,7 kg
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	14 mm
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

