

## Garant

### Žiedlapinis šlifavimo diskas long life ZA plokščias, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 40



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	565269 40
GTIN	4062406570408
Produktų klasė	51M

## Aprašymas

### Modelis:

- Aukščiausios kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.
- Tvirtas poliesterio medvilnės audinys idealiam dėvėjimui, stabilumas briaunose.
- Stabili stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.
- Taip pat tinka ir plienui bei INOX.
- Geriausi rezultatai su silpnais ir galingais kampiniais šlifuokliais.

**long life** – tankus plokštelių išdėstymas **maksimaliam patvarumui**.

### Paskirtis:

Universalūs šlifavimo darbai, plokštumų šlifavimas, medžiagos nuėmimas, briaunų apdirbimas.

## Techninis aprašymas

Grūdėtumas	40
Disko Ø	115 mm
Forma	plokščia
Kiaurymės Ø	22,23 mm

Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		