



Dvipusių užmaunamų raktų rinkinys, Atsuktuvų skaičius: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	620602 11
GTIN	4062406570200
Produktų klasė	62C

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, su masyviu 6-briauniu kotu pagalbiniam raktui ir skersine kiauryme sukimo strypui. Labai stiprus, su giliu vidiniu šešiabriauniu varžtams.

Standartas:

Ähnlich **DIN 896 A.**

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Turinys:

Po 1 raktą Nr. 620502: Dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23

Sukimo kaištis Nr. 621600: dyd. 10×200

Sukimo kaištis Nr. 621800: dyd. 175

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Raktų skaičius	9
Gamintojo metodas	kaldintas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Produkto rūšis

Užmaunamas raktas

Priedai

Dvigubas užmaunamas raktas Rakto dydis 14X15 mm	620502 14X15
Dvigubas užmaunamas raktas Rakto dydis 20X22 mm	620502 20X22
Dvigubas užmaunamas raktas Rakto dydis 18X19 mm	620502 18X19
Dvigubas užmaunamas raktas Rakto dydis 10X11 mm	620502 10X11
Dvigubas užmaunamas raktas Rakto dydis 16X17 mm	620502 16X17
Dvigubas užmaunamas raktas Rakto dydis 6X7 mm	620502 6X7
Dvigubas užmaunamas raktas Rakto dydis 21X23 mm	620502 21X23
Sukimo strypas, cilindrinis Ø × visas ilgis 10X200 mm	621600 10X200
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 175 mm	621800 175
Dvigubas užmaunamas raktas Rakto dydis 12X13 mm	620502 12X13
Dvigubas užmaunamas raktas Rakto dydis 8X9 mm	620502 8X9